


Garant**Etau autocentrant pneumatique, IOT, Type: 100****Données de commande**

N° commande	360181 100
GTIN	4062406572969
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- **Course réglable + 5 mm par côté.**
- **Force de serrage réglable progressivement jusqu'à 22,5 kN. Somme arithmétique = 45 kN.**
- **Même en cas de perte d'air comprimé, l'étau autocentrant dispose d'une légère précontrainte (env. 60 kg) afin de garantir le positionnement sûr de la pièce, par ex. sur des tables alternantes.**

Avantage(s):

- **Avec accumulateur de pression et vannes d'arrêt à double effet.**
- **Surveillance continue de la pression de serrage et de desserrage, ainsi que de l'état des piles via WLAN.**
- **Aucun raccord tournant nécessaire.**
- **Serrage et desserrage par alimentation en air comprimé via un robot.**
- **Bloc de raccordement 360191 pour transmission d'air comprimé horizontale ou verticale disponible.**

Utilisation:

Pour le serrage centré de pièces. Convient pour un **fonctionnement automatisé** via des plots de serrage à 4 canaux, mais également via des raccords latéraux.

Accessoire(s):

Bloc de raccordement 360191.
Gamme de mors 360135 – 360151 réf. 80.

Description technique

Débit d'air comprimé max.	9 bar
Hauteur H	95 mm
Poids	11,6 kg
Largeur mors A	80 mm
Force de serrage maximale	10 kN
B	100 mm
Pour code couleur	PCV 100
L	100 mm
H ₁	171 mm
Course de serrage	6 mm
Type de produit	Etaux machine