

Garant**Étau autocentrant pneumatique, Type: 100****Données de commande**

N° commande	360180 100
GTIN	4062406572945
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- **Course réglable + 5 mm par côté.**
- **Force de serrage réglable progressivement jusqu'à 22,5 kN. Somme arithmétique = 45 kN.**
- **Même en cas de perte d'air comprimé, l'étau autocentrant dispose d'une légère précontrainte (env. 60 kg) afin de garantir le positionnement sûr de la pièce, par ex. sur des tables alternantes.**

Utilisation:

Pour le serrage centré de pièces. Convient pour un **fonctionnement automatisé** via des plots de serrage à 4 canaux, mais également via des raccords latéraux.

Accessoire(s):

Gamme de mors 360135 – 360151 réf. 80.

Description technique

Débit d'air comprimé max.	9 bar
Hauteur H	95 mm
L	100 mm

Largeur mors A	80 mm
Poids	4,8 kg
Course de serrage	6 mm
Force de serrage maximale	10 kN
B	100 mm
Pour code couleur	PCV 100
Type de produit	Etaux machine