

Garant GRIDLINE

**Etabli ESD Vario avec bâti, hauteur 850 mm, Plan de travail ESD, 12×20G,  
Long. plan de travail: 1500/5mm****Données de commande**

N° commande	972152 1500/5
GTIN	4062406573454
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement de 50 mm de large, avec renfort et compatible pour réglage en hauteur optionnel au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Plan de travail en panneau de particules à conductance volumique de 50 mm. Revêtement supérieur en stratifié HPL conducteur ZED de 0,8 mm. Dessous avec contreparement en stratifié blanc. Lisière en ABS antistatique de 3 mm en périphérie. Avec tube d'acier intérieur comme profilé de renforcement.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 75, 75, 125

**Livraison:**

2 × piètements, 1 × paire de goussets, caisson à tiroirs, plan de travail.

**Coloris:**

Corps et piètement gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Remarque(s):**

Alésage central pour module de mise à la terre 972827 réf. INT2W sous le plan de travail ESD.

Module de mise à la terre à commander séparément.

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Nombre de tiroirs	5
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Série	vario
Hauteur	850 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	425 mm
Largeur utile des tiroirs	300 mm
Largeur caisson de tiroirs	400 mm
Surface utile de tiroir en G	12×20
Largeur utile des tiroirs en G	12
Profondeur plan de travail	750 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Hauteur caisson de tiroirs	500 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	12×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Bâti ESD 16G pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur boîtier 500 mm	972030 500
Tiroir ESD Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	972035 75
Tiroir ESD Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	972035 125
Plan de travail ESD Long. plan de travail 1500 mm	972160 1500
Piètement ESD Nombre de rallonges 800 mm	972180 800
Goussets Type 1	972195 1