



Riveteuse sans fil M18ONEFPRT-202X, Type: M18ONEFPRT



Données de commande

N° commande	770460 M18ONEFPRT
GTIN	4058546347956
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour tout usages.

Avantage(s):

- **Eclairage à LED de la zone de travail.**
- **Clip ceinture intégré.**

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 073827 réf. MB18 et chargeur dans un coffret en plastique, nez 4,8; 6,0; 6,4 et 7,0 mm.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073816, 073827, 073839 et 073840.
Version sans batterie ni chargeur, voir code art. 770460 réf. ONEFPRT-0.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Poids, batterie comprise	2,5 kg
Nombre de batteries incluses	2

Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à	6,4 mm
Course de l'appareil	30 mm
Poids sans batterie	2,1 kg
Capacité de la batterie	2 Ah
Force de traction	20000 N
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Type de produit	Riveteuses

Accessoires

Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
--------------------------------------------	-------------