

Garant**Paire de gants MASTER FIT OIL, Taille des gants: 12****Données de commande**

N° commande	094307 12
GTIN	4062406574017
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

Gants multi-usages avec **technologie de tricot à jauge 18** et double revêtement en nitrile et nitrile sablé. La surface structurée sur la paume de la main et les doigts assure, quant à elle, une excellente préhension en milieu huileux. Sans DMF.

MASTER FIT OIL. Avec revêtement en 3/4 nitrile jusqu'aux jointures des doigts. Ces gants conviennent dès lors très bien pour les environnements de travail humides et huileux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	12
Catégorie de protection	Catégorie II
Série	MASTER FIT

Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	4121X
Matériau support	Nylon
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Longueur	250 mm
Couleur	bleu / orange
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages