

**Garant****Paire de gants MASTER CUT C OIL+, Taille des gants: 12****Données de commande**

N° commande	094422 12
GTIN	4062406574222
Classe d'article	01H

**Description****Exécution:**

Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. Idéals pour une manipulation précise de petites pièces coupantes. Grâce au revêtement intégral en nitrile jusqu'aux jointures des doigts, les gants conviennent très bien dans des environnements huileux. Une deuxième couche de revêtement en nitrile sablé sur la paume et les doigts assure une préhension particulièrement sûre. Avec renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.

**GARANT MASTER CUT C OIL+.** Gants anti-coupures très souples avec niveau de protection anti-coupures C. Idéals pour **les environnements de travail huileux présentant des risques de coupure élevés**, par exemple sur les machines d'usinage.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Série	MASTER CUT
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
Propriété des gants	Sans DMF
Tricot technologique	18G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Matériau support	HPPE
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement complet
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Couleur	noir
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures