

**Agrafeuse sans fil, Référence fabricant: M12BST****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 078402 M12BST |
| GTIN             | 4058546028077 |
| Classe d'article | 03L           |

**Description****Exécution:**

**Agrafeuse sans fil** M12™ compacte et puissante avec poussoir intégré et poignée antidérapante. Jusqu'à 2000 agrafes par charge de la batterie 2,0 Ah. Prévention du tir à sec.:

**Adapté(s) pour:**

Agrafes de type G avec profondeur d'insertion maximale de 6–14 mm.:

**Livraison:**

Avec 2 x batteries 12 V / 2,0 Ah, chargeur C12 C, HD Box.

**Description technique**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Référence fabricant                    | M12BST                      |
| Prof. pénétration maximale des agrafes | 14 mm                       |
| Nombre de batteries incluses           | 2                           |
| Type de batterie                       | Lithium-ion                 |
| Alimentation électrique                | Fonctionnement sur batterie |
| Type d'agrafe adaptée                  | G                           |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Capacité de la batterie                                 | 2 Ah                  |
| Tension de la batterie                                  | 12 V                  |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee type B 12 V |
| Emballage   | Mallette de transport |
| Type de produit   | Agrafeuses            |

---

## Accessoires

|   |               |
|---|---------------|
| Chargeur de batterie Type M1218C                | 073840 M1218C |
| Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12 | 073814 MB12   |