

**Ruban de marquage au sol antidérapant Epaisseur : 0,72 mm, Type: B/Y****Données de commande**

N° commande	964970 B/Y
GTIN	4042448841957
Classe d'article	97M

Description**Exécution:**

Ruban de marquage au sol autocollant tesa® **Ruban antidérapant 60950-60953** pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Pouvoir adhésif très puissant sur de nombreuses surfaces, résistant à l'eau salée et aux produits chimiques. Les rubans adhésifs sont composés d'un support en PVC revêtu de particules minérales (oxyde d'aluminium). Effet antidérapant permanent jusqu'à 2 ans en cas de sollicitations normales.

Norme:

DIN 51130, DIN 67510.

Masse adhésive: Acrylate

Couleur: noir / jaune

Longueur: 15 m

Largeur: 50 mm

Epaisseur: 0,81 mm

Description technique

Particularité	résistant à l'humidité
Particularité	découpable à la main

Longueur	15 m
Utilisation	Marquer
Pouvoir adhésif sur l'acier	100 N/mm
Largeur	50 mm
Couleur	noir / jaune
Extensibilité	25 %
Epaisseur	0,81 mm
Type de ruban adhésif	une face
Matériau support	Film PVC
Masse adhésive	Acrylate
résiste à des températures jusqu'à	-5 - 50 °C
Type de produit	Ruban de marquage au sol