



## Compresseur sans fil, Type: M18FAC



### Données de commande

N° commande	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Classe d'article	03L

### Description

**Exécution:**

Compresseur sans fil M18 FUEL™. Une pression d'air de 2,8 bars et un débit de livraison effectif de 48 l/m permettent d'utiliser des cloueuses et agrafeuses courantes. Niveau sonore de seulement 68 dB(A) pour des conditions de travail agréables.

**Livraison:**

Version sans batteries ni chargeur.

**Remarque(s):**

Autres compresseurs d'atelier disponibles sur demande (uniquement en Allemagne.)

Kit de base batterie adapté, voir code art. 073833 réf. M18HNRG12.

### Description technique

Poids	14,4 kg
Puissance absorbée	0,4 kW
Pression maximale (air)	9,31 bar
Puissance d'aspiration maximale	126 l/min
Référence fabricant	M18FAC

Niveau sonore	68 dB(A)
Largeur	500 mm
Puissance de remplissage maximale	74 l/min
Longueur	500 mm
Hauteur	500 mm
Volume réservoir à pression	7,6 l
Tension de la batterie	18 V
Type de produit	Compresseurs

---

## Accessoires

Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB12	073811 MHB12