



Pointes de galetage diamantées, Rayon de bec: 1,0mm



Données de commande

N° commande	291410 1,0
GTIN	
Classe d'article	29M

Description

Avantage(s):

L'indexation permet d'utiliser les pointes de lissage diamantées 8 fois.
Qualité d'état de surface $R_z < 1 \mu\text{m}$ possible.

Utilisation:

Pour l'usinage de matériaux jusqu'à 65 HRC. Idéal pour le traitement de surfaces de contours complexes et continus.

Précision:

Qualité d'état de surface $R_z < 1 \mu\text{m}$ possible.

Remarque(s):

Pour des recommandations d'utilisation détaillées, se reporter au manuel d'utilisation fourni.
Utiliser un rayon maximal.

Description technique

Rayon de bec	1 mm
Type de produit	Outil de brunissage