



## Pointes de galetage diamantées, Rayon de bec: 0,4mm



### Données de commande

N° commande	291410 0,4
GTIN	4030741742125
Classe d'article	29M

### Description

**Avantage(s):**

L'indexation permet d'utiliser les pointes de lissage diamantées 8 fois.  
Qualité d'état de surface  $R_z < 1 \mu\text{m}$  possible.

**Utilisation:**

Pour l'usinage de matériaux jusqu'à 65 HRC. Idéal pour le traitement de surfaces de contours complexes et continus.

**Précision:**

Qualité d'état de surface  $R_z < 1 \mu\text{m}$  possible.

**Remarque(s):**

Pour des recommandations d'utilisation détaillées, se reporter au manuel d'utilisation fourni.  
Utiliser un rayon maximal.

### Description technique

Rayon de bec	0,4 mm
Type de produit	Outil de brunissage