

Garant

**Fraise à copier et à surfacer indexée, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z:
20/2mm**



Données de commande

N° commande	212006 20/2
GTIN	4062406576493
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l'utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l'assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 9IP**.

Description technique

Nombre de dents Z	2
Jeu de vis pour plaquettes	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Perçage par interpolation a_p	0,7 mm
Longueur totale L_{tot}	30 mm
Ø D_3	10 mm
Plaquette adaptée	RPK.10T3M0T
Ø D_2	17,7 mm

Ø dents D_c	20 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	5,37 degré
Perçage par interpolation Ø D_{min}	30 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{max}	38 mm
Filetage attachement M	M10
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	7,45 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 2	219878 2
---	----------