

Garant
Fraise Woodruff carbure monobloc, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 45,5X10 mm

Données de commande

N° commande	208025 45,5X10
GTIN	4045197199164
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Coupe périphérique, denture alternée. Faces latérales à dépouille ne risquant pas de coincer dans la pièce à usiner. Avec brise-copeaux- type NF.

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures de clavettes-disques suivant DIN 6888 ou de petites rainures.

Rainures pleines: f_z pour $a_p = 0,25 \times D$.

Type: NF

Nombre de dents Z: 10

Nombre de dents Z: 10

Pour clavettes-disques DIN 6888: 10,0×16,0 mm

Ø de détalonnage D_1 : 11,8 mm

Longueur totale L: 71 mm

Ø queue D_s : 12 mm

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm²: 0,04 mm

Description technique

Pour clavettes-disques DIN 6888	10,0×16,0 mm
Ø dents D_c	45,5 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,04 mm
Nombre de dents Z	10
Ø de détalonnage D_1	11,8 mm

Ø queue D _s	12 mm
Longueur totale L	71 mm
Type	NF
Longueur de coupe L _c	10 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 850 D/F
Profil de fraise	à denture croisée
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	horizontal
Largeur de passe a _e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises à queue cylindrique