

Garant**Fraise à queue cylindrique, non revêtu, Ø k10 DC: 10mm****Données de commande**

N° commande	191530 10
GTIN	4045197103390
Classe d'article	11W

Description**Exécution:**

Fraises multi-dents. Sans coupe au centre.

Dépouille excentrée.**Description technique**

Nombre de dents Z	5
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,03 mm
Ø dents D_c	10 mm
Ø queue D_s	10 mm
Longueur totale L	95 mm
Longueur de coupe L_c	45 mm
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance Ø nominal	k10
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 844 B

Type	N
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	83 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	25 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	23 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	55 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		