

**Garant****Fraise à queue cylindrique, non revêtu, Ø k10 DC: 30mm****Données de commande**

N° commande	191530 30
GTIN	4045197103512
Classe d'article	11W

**Description****Exécution:**

Fraises multi-dents. Sans coupe au centre.

**Dépouille excentrée.****Description technique**

Ø dents $D_c$	30 mm
Nombre de dents Z	7
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Ø queue $D_s$	25 mm
Longueur totale L	166 mm
Longueur de coupe $L_c$	90 mm
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance Ø nominal	k10
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 844 B

Type	N
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	83 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	25 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	23 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	55 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		