

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 8/06mm****Données de commande**

N° commande	260030 8/06
GTIN	4062406575731
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L ₃	5 mm
Longueur totale L	100 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	10 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Ø queue D _s	8 mm
Taille plaquette	6 mm
Hauteur de serrage L ₂	7 mm
Code ISO porte-outils	A08H SCLCR/L06
Série	GARANT Master
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage