

**Garant****Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/06mm****Données de commande**

N° commande	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Classe d'article	21T

**Description technique**

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	12 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Déport $L_3$	6 mm
Ø queue $D_5$	10 mm
Série	GARANT Master
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	125 mm
Code ISO porte-outils	A10K SCLCR/L06
Taille plaquette	6 mm
Longueur de tête $L_1$	20 mm
Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage