

Garant

**Fraise à copier et à surfacer indexée, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
66/6mm**


Données de commande

N° commande	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l'utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l'assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Angle de plongée oblique α_{max}	0,94 degré
Perçage par interpolation a_p	4 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	130 mm
Longueur totale L_{tot}	50 mm

Angle d'attaque κ	15 - 30 degré
$\varnothing D_3$	54 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Arrosage interne	oui
Nombre de dents Z	6
\varnothing dents D_c	66 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	50,94 mm
\varnothing fixation	27 mm
Plaquette adaptée	RPK.1204M0T
Perçage par interpolation $\varnothing D_{min}$	120 mm
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 3	219878 3
---	----------