

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/06mm


Données de commande

N° commande	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Taille plaquette	6 mm
Ø queue D _s	12 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Code ISO porte-outils	A12L SCLCR/L06
Longueur totale L	140 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Série	GARANT Master
Déport L ₃	7 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	14 mm
Longueur de tête L ₁	24,3 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage