

**Garant**
**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/06mm**

**Données de commande**

N° commande	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Classe d'article	21T

**Description technique**

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	10 mm
Code ISO porte-outils	A08H SCLCR/L06
Série	GARANT Master
Déport $L_3$	5 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Hauteur de serrage $L_2$	7 mm
Longueur de tête $L_1$	20 mm
Longueur totale L	100 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	6 mm
Ø queue $D_5$	8 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage