

**Garant****Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/06mm****Données de commande**

N° commande	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Classe d'article	21T

**Description technique**

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L <sub>3</sub>	7 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Taille plaquette	6 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	24,3 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	14 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Série	GARANT Master
Longueur totale L	140 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Code ISO porte-outils	A12L SCLCR/L06
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage