

**Garant**

**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/06mm**


**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260031 10/06  |
| GTIN             | 4062406576707 |
| Classe d'article | 21T           |

**Description technique**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Déport L <sub>3</sub>                    | 6 mm                            |
| Taille plaquette                         | 6 mm                            |
| Série                                    | GARANT Master                   |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>          | 20 mm                           |
| Longueur totale L                        | 125 mm                          |
| Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>      | 12 mm                           |
| Hauteur de serrage L <sub>2</sub>        | 9 mm                            |
| Ø queue D <sub>s</sub>                   | 10 mm                           |
| Code ISO porte-outils                    | A10K SCLCR/L06                  |
| Plaquette adaptée                        | CC.. 0602..                     |
| Jeu de vis pour plaquettes               | 269028 7                        |
| Norme                                    | DIN 8024                        |
| Type d'utilisation                       | Gauche                          |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3xD                             |
| Arrosage interne                         | oui                             |
| Utilisation                              | Tournage longitudinal intérieur |

Type de produit

Barre d'alésage