

Garant
Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/09mm

Données de commande

N° commande	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø queue D_s	25 mm
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Longueur totale L	200 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Longueur de tête L_1	43 mm
Code ISO porte-outils	A25R SCLCR/L09
Taille plaquette	9 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	27 mm
Série	GARANT Master
Déport L_3	13,5 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage