

## Garant

**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm**



### Données de commande

N° commande	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Classe d'article	21T

### Description technique

Taille plaquette	12 mm
Longueur totale L	200 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 9
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	27 mm
Hauteur de serrage $L_2$	23 mm
Longueur de tête $L_1$	43 mm
Ø queue $D_s$	25 mm
Série	GARANT Master
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Déport $L_3$	13,5 mm
Code ISO porte-outils	A25R SCLCR/L12
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage