

**Garant**

**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

**Données de commande**

N° commande	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Classe d'article	21T

**Description technique**

Série	GARANT Master
Déport L <sub>3</sub>	7 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	20 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	13 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	125 mm
Taille plaquette	7 mm
Code ISO porte-outils	A10K SDUCR/L07
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage