

**Garant**

**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

**Données de commande**

N° commande	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Ø queue $D_s$	12 mm
Déport $L_3$	8 mm
Longueur totale $L$	140 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête $L_1$	25 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	15 mm
Code ISO porte-outils	A12L SDUCR/L07
Taille plaquette	7 mm
Série	GARANT Master
Hauteur de serrage $L_2$	11 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage