

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/11mm

**Données de commande**

N° commande	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Classe d'article	21T

Description technique

Ø queue D_s	25 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur de tête L_1	40 mm
Série	GARANT Master
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur totale L	200 mm
Code ISO porte-outils	A25R SDUCR/L11
Ø pré-perçage min. D_{min}	31 mm
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Déport L_3	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage