

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm


Données de commande

N° commande	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	15 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Déport L_3	8 mm
Longueur de tête L_1	25 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Série	GARANT Master
Code ISO porte-outils	A12L SDUCR/L07
Ø queue D_s	12 mm
Longueur totale L	140 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage