

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11mm****Données de commande**

N° commande	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Classe d'article	21T

Description technique

Série	GARANT Master
Longueur de tête L ₁	36 mm
Code ISO porte-outils	A20R SDUCR/L11
Hauteur de serrage L ₂	18 mm
Déport L ₃	13 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø queue D _s	20 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	200 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage