

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm

**Données de commande**

N° commande	260337 20/11
GTIN	4062406576868
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	18 mm
Série	GARANT Master
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur totale L	200 mm
Longueur de tête L ₁	36 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Taille plaquette	11 mm
Ø queue D _s	20 mm
Déport L ₃	13 mm
Code ISO porte-outils	A20R SDUCR/L11
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage