

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm****Données de commande**

N° commande	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille plaquette	11 mm
Série	GARANT Master
Longueur de tête L ₁	40 mm
Code ISO porte-outils	A25R SDUCR/L11
Déport L ₃	16 mm
Ø queue D _s	25 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	31 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage