

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	260337 16/11
GTIN	4062406576851
Classe d'article	21T

Description technique

Série	GARANT Master
Longueur totale L	180 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur de tête L ₁	28 mm
Ø queue D _s	16 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDUCR/L11
Déport L ₃	14 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille plaquette	11 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	23 mm
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage