

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm



Données de commande

N° commande	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Classe d'article	21T

Description technique

Série	GARANT Master
Code ISO porte-outils	A25R SDQCR/L11
Ø pré-perçage min. D_{min}	31 mm
Ø queue D_s	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale L	200 mm
Longueur de tête L_1	40 mm
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Déport L_3	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

