

**Garant**

**Barre d'alésage GARANT Master Turn, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

**Données de commande**

N° commande	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Classe d'article	21T

**Description technique**

Série	GARANT Master
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	19 mm
Longueur totale L	180 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête $L_1$	28 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDQCR/L07
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm
Déport $L_3$	10 mm
Ø queue $D_5$	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

