

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm



Données de commande

N° commande	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	25 mm
Longueur totale L	140 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Série	GARANT Master
Ø queue D _s	12 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Code ISO porte-outils	A12L SDQCR/L07
Déport L ₃	8 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Ø pré-perçage min. D _{min}	15 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

