

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm



Données de commande

N° commande	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	A10K SDQCR/L07
Déport L ₃	7 mm
Longueur de tête L ₁	20 mm
Longueur totale L	125 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Ø queue D _s	10 mm
Série	GARANT Master
Ø pré-perçage min. D _{min}	13 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

