

## Garant

**Barre d'alésage GARANT Master Turn, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**



### Données de commande

N° commande	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Classe d'article	21T

### Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Déport $L_3$	14 mm
Ø queue $D_5$	16 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDQCR/L11
Longueur totale L	180 mm
Série	GARANT Master
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	23 mm
Longueur de tête $L_1$	28 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

