

**Vis de serrage de fraise alésage traversant, DIN 6367, Pour Ø mandrin: 50mm****Données de commande**

N° commande	309861 50
GTIN	4250122681601
Classe d'article	30N

Description**Utilisation:**

Pour la fixation de fraises à alésage.
Apport de lubrifiant via des alésages latéraux.

Remarque(s):

Compatible avec

- **Attachement HSK, PSC.**
- **Attachement SA et BT uniquement avec type ADB.**

Description technique

Filetage M	M24
Longueur de filet	36 mm
Epaisseur tête	12 mm
Pour Ø mandrin	50 mm
Ø tête	63 mm
Norme	DIN 6367

Type de produit

Vis de serrage