



## Pied à coulisse numérique en plastique digiMax®, Type: 150D



### Données de commande

N° commande	412830 150D
GTIN	4010995294229
Classe d'article	46P

### Description

#### Exécution:

Matériel high tech non métallique composé à 50 % de fibres.  
Hauteur des chiffres 7,5 mm, affichage numérique à 5 chiffres

**Plage de mesure 0 – 150 mm.**

#### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

### Description technique

Norme	Norme usine
Longueur de bec	40 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD	7,5 mm
Jauge de profondeur	plat
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Jauge de profondeur disponible	oui
Lecture	0,0005 pouce
Lecture	0,01 mm
Nombre de piles incluses	1
Lecture commutable	mm / pouce

Erreur admissible	0,05 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

---

## Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
---	------------