

**Mitutoyo****Jauge de profondeur numérique AOS avec sortie de données, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	418711 300
GTIN	4946368846460
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Le résultat de mesure apparaît sur un affichage bien lisible. Les surfaces de mesure sont finement rodées.

**Livraison:**

Avec 1 pile 08 1560 réf. 357.

**Accessoire(s):**

Câble de données 497080 et 497100.

**Description technique**

Lecture	0,01 mm
Etalonnage	A1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Longueur semelle	100 mm
Section de la règle	16×3,5 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Norme	ISO 13385
Méetrologie	numérique

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Etui
Technique de mesure de l'instrument de mesure	Procédé inductif électromagnétique
Type de produit	Jauge de profondeur

## Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300