



Rayonnage d'appoint à bras en porte-à-faux, simple KR 3000, Profondeur: 400/500mm



Données de commande

N° commande	991602 400/500
GTIN	4052942007513
Classe d'article	95S

Description

Exécution:

Rayonnage à bras en porte-à-faux galvanisé pour mise à disposition et rangement de matériaux légers et volumineux. Les consoles à bras en porte-à-faux peuvent être accrochées selon un angle d'inclinaison de 10°. Equipement possible avec goupilles de blocage, tablettes et bacs de rangement. La fixation sans jeu de 2 traverses par rayonnage augmente la stabilité. Socle avec éléments de nivellement. Configuration double face possible en assemblant 2 jeux de mantant dos à dos, stabilisés par des éléments de liaison 991635.

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base et d'appoint: largeur libre ou largeur tablette: 994 mm, largeur de support: 31 mm.

Il est possible d'ajouter autant de rayonnages d'appoint au rayonnage de base que désiré, afin d'obtenir les largeurs de rayonnage suivantes:

1056 mm = 1 rayonnage de base; **2081 mm** = 1 rayonnage de base + 1 rayonnage d'appoint;

3106 mm = 1 rayonnage d'appoint + 2 rayonnages d'appoint; **4131 mm** = 1 rayonnage de base + 3 rayonnages d'appoint

Placement:

Nombre de bras en porte-à-faux profondeur 400 mm: 2

Nombre de bras en porte-à-faux profondeur 500 mm: 2

Livraison:

1 support de rayonnage avec pied, 2 traverses, 1 fond de socle avec 2 socles de nivellement, 1 × croisillon, 4 bras en porte-à-faux.

Remarque(s):

- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.**
- **Livraison sans montage.**

Matière: galvanisé

Charge admissible par bras de support: 50 kg

Hauteur de rayonnage: 2027 mm

Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur: 1025 mm

Charge admissible par travée de base: 300 kg

Description technique

Domaine d'utilisation	Kragarmregal
Montage par le client	oui
Hauteur de rayonnage	2027 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur	1025 mm
Charge admissible par travée de base	300 kg
Série	KR3000
Réglage en hauteur au pas	53 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Charge admissible par bras de support	50 kg
Type de produit	Kragarmregal

Accessoires

Console à bras en porte-à-faux, simple Profondeur 500 mm	991620 500
Jeu de 5 goupilles de blocage. Type 5	991622 5
Console à bras en porte-à-faux, simple Profondeur 400 mm	991620 400