

Mitutoyo**Pied à coulisse d'atelier numérique ABS IP67 avec surfaces de mesure standard / à becs, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	415355 200
GTIN	4946368727103
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497085.

Description technique

Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Longueur de bec	60 mm
Nombre de piles incluses	1
Lecture	0,01 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles

Plage de mesure	0 - 200 mm
Indice de protection IP	IP 67
Étalonnage	A1
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Norme	ISO 13385
Interface	Port USB
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied a coulisse d'atelier

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200