



## Pistolet à cartouches sans fil, Type: C18PCG-310



### Données de commande

N° commande	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

- **Le retour automatique de la barre de pression empêche la formation de gouttes.**
- **Régulation électronique de la vitesse d'extrusion via une molette à 6 niveaux de vitesse.**
- **Composants électroniques REDLINK™ – La protection contre la surcharge dans la machine et la batterie garantit une longue durée de vie.**
- **Flux constant du produit d'étanchéité, formation réduite de soufflettes et utilisation complète du contenu des cartouches.**
- **Optimisé pour tous les produits d'étanchéité et colles courants, même à basse température.**
- **Surveillance individuelle des cellules pour une durée de vie optimisée.**

#### Livraison:

Avec 1× batterie M18 B2, 1× chargeur M12-18 C, sacoche à outils.

### Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	1
Pour taille de cartouche	310 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie

Capacité de la batterie	2 Ah
Poids, batterie comprise	2,3 kg
pression d'extrusion max.	459 kg
Emballage	Pochette
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Pompes de graissage

## Accessoires

Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB3	073808 MHB3
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB8	073810 MHB8
Kit de base batterieHigh Output™ Type de batterie M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB12	073811 MHB12
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB55	073809 MHB55