

Meuble bas avec portes coulissantes, 2 hauteurs de dossiers, Largeur: 1200mm



Données de commande

N° commande	974211 1200
GTIN	2050002053656
Classe d'article	91Q

Description

Exécution:

Armoire à portes coulissantes en bois avec paroi centrale et deux tablettes (à gauche et à droite de la paroi centrale) de 25mm d'épaisseur, réglables au pas de 32mm. Armoire avec panneau arrière robuste. Livraison avec poignée arquée en gris métallisé. Socle en acier hauteur 30mm, toujours en gris métallisé, avec vis de réglage en hauteur. Serrure à cylindre avec 2 clés.

Coloris:

Décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

Remarque(s):

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu'au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.

Description technique

Hauteur	779 mm
Largeur	1200 mm
Surface caisson	Bois
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	non
Hauteur socle	30 mm
Numéro de clé interchangeable individuellement	non

Forme de la poignée	Poignée arquée
Avec socle	oui
adaptabilité	non
Matériau socle	Tôle d'acier
Hauteur utile	699 mm
Profondeur	450 mm
Nombre de tablettes	2
Exécution	Buffet
Réglage en hauteur au pas	32 mm
Couleurs disponibles	Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Type de produit	Armoires de bureau