

## Tables de bureau, Largeur: 1600mm



### Données de commande

N° commande	974042 1600
GTIN	2050002050792
Classe d'article	91Q

### Description

#### Exécution:

Table de bureau pratique avec **réglage en hauteur** progressif (plage de réglage: **680 – 820 mm**). Support robuste avec traverses.

Piètement en tube profilé de 2 mm, 50/50 mm, carré. Avec raidisseur adapté. Espace optimal pour les pieds grâce à la structure ergonomique.

Plateau en mélamine avec surface décor, 25 mm d'épaisseur.

#### Coloris:

**Plateau avec décor disponible en 5 couleurs:** érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

**Piètement disponible en 3 couleurs:** blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

#### Remarque(s):

Le plateau en gris métallisé n'est pas recommandé en raison d'une forte réflexion.

**Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu'au 31.07.2023:** hêtre, frêne, érable, noyer.

### Description technique

Plage de réglage en hauteur	680 - 820 mm
Profondeur	800 mm
Largeur	1600 mm
Epaisseur plan de travail	25 mm
Forme plateau	Rectangulaire

Exécution réglage en hauteur	mécanique
Epaisseur plan de travail	25 mm
Couleurs disponibles	Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Couleurs disponibles	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Type de produit	Tables de bureau