

Table de bureau avec réglage en hauteur électrique, Largeur: 2000mm



Données de commande

N° commande	974024 2000
GTIN	2050002050785
Classe d'article	91Q

Description

Exécution:

Table de bureau avec réglage en hauteur électromotorisé à l'aide d'un élément de commande. Structure de base avec cadre en acier soudé revêtu par poudre. Fixation du plateau par vissage direct avec le cadre et deux supports profilés asymétriques. Le bâti ne comporte aucune traverse dans toute la zone des jambes, ce qui permet d'ajouter des caissons à roulettes sous la table jusqu'à une hauteur de 560 mm. Vitesse de déplacement du réglage en hauteur: 38 mm/s (sans charge). Niveau de bruit inférieur à 50 dB. Patins avec coulisseau de déplacement pour compensation de hauteur 10 mm. Avec protection anticollision par mesure de résistance. Plateau en mélamine avec surface décor, 25 mm d'épaisseur.

Norme:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Coloris:

Plateau avec décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

Piètement disponible en 3 couleurs: blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

Remarque(s):

Le plateau en gris métallisé n'est pas recommandé en raison d'une forte réflexion.

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu'au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.

Description technique

Plage de réglage en hauteur	650 - 1300 mm
Epaisseur plan de travail	25 mm

Largeur	2000 mm
Capacité de charge maximale	70 kg
Profondeur	800 mm
Poids	75 kg
Exécution	Réglage en hauteur électrique
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	25 mm
Couleurs disponibles	Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Couleurs disponibles	Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Type de produit	Tables de bureau