

Table de reunion, Type: 2000



Données de commande

N° commande	974202 2000
GTIN	2050002053649
Classe d'article	91Q

Description

Exécution:

Table de réunion pratique. Support robuste avec traverses. Piètement en tube profilé d'acier de 2 mm, 50/50 mm, carré. Avec raidisseur adapté. Espace optimal pour les jambes grâce à la structure ergonomique. Plateau ovale en mélamine de longueur 2000 mm, épaisseur 25 mm.

Coloris:

Plateau avec décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

Piètement disponible en 3 couleurs: blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

Remarque(s):

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu'au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.

Description technique

Longueur	2000 mm
Hauteur	740 mm
Epaisseur plan de travail	25 mm
Profondeur	1050 mm
Matériau plan de travail	Panneau comprimé à plat avec revêtement en résine synthétique
Poids	55 kg
Revêtement plan de travail	Mélamine

Forme plateau	ovale
Epaisseur plan de travail	25 mm
Couleurs disponibles	Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Couleurs disponibles	Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Type de produit	Tables de bureau