

Table de reunion, Type: 1000



Données de commande

N° commande	974202 1000
GTIN	2050002053632
Classe d'article	91Q

Description

Exécution:

Table de réunion pratique. Support robuste avec traverses. Piètement en tube profilé d'acier de 2 mm, 50/50 mm, carré. Avec raidisseur adapté. Espace optimal pour les jambes grâce à la structure ergonomique. Plateau rond en mélamine de Ø 1000 mm, épaisseur 25 mm.

Coloris:

Plateau avec décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

Piètement disponible en 3 couleurs: blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

Remarque(s):

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu'au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.

Description technique

Poids	33 kg
Ø	1000 mm
Forme plateau	ronde
Matériau plan de travail	Panneau comprimé à plat avec revêtement en résine synthétique
Hauteur	740 mm

Revêtement plan de travail	Mélamine
Epaisseur plan de travail	25 mm
Epaisseur plan de travail	25 mm
Couleurs disponibles	Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Couleurs disponibles	Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Type de produit	Tables de bureau