

## Meuble bas avec portes coulissantes, 3 hauteurs de dossiers, Largeur: 1600mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 974212 1600   |
| GTIN             | 2050002053687 |
| Classe d'article | 91Q           |

### Description

#### Exécution:

Armoire à portes coulissantes en bois avec paroi centrale et deux tablettes (à gauche et à droite de la paroi centrale) de 25mm d'épaisseur, réglables au pas de 32mm. Armoire avec panneau arrière robuste. Livraison avec poignée arquée en gris métallisé. Socle en acier hauteur 30mm, toujours en gris métallisé, avec vis de réglage en hauteur. Serrure à cylindre avec 2 clés.

#### Coloris:

**Décor disponible en 5 couleurs:** érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

#### Remarque(s):

**Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu'au 31.07.2023:** hêtre, frêne, érable, noyer.

### Description technique

|   |              |
|---|--------------|
| Numéro de clé interchangeable individuellement                | non          |
| Matériau socle  | Tôle d'acier |
| Hauteur   | 1163 mm      |
| Nombre de tablettes   | 4            |
| Hauteur utile   | 1083 mm      |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | non          |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| adaptabilité              | non   |
| Profondeur                | 450 mm  |
| Forme de la poignée       | Poignée arquée  |
| Surface caisson           | Bois  |
| Avec socle                | oui   |
| Largeur                   | 1600 mm   |
| Hauteur socle             | 30 mm   |
| Exécution                 | Buffet  |
| Réglage en hauteur au pas | 32 mm   |
| Couleurs disponibles      | Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel |
| Type de produit           | Armoires de bureau  |