

Armoires à dossiers, Largeur: 800mm



Données de commande

N° commande	974221 800
GTIN	2050002053717
Classe d'article	91Q

Description

Exécution:

Armoire à portes battantes en bois avec 4 tablettes en métal, de 25 mm d'épaisseur, réglables au pas de 32 mm, pour 5 hauteurs de dossiers. Armoire avec panneau arrière robuste. Livraison avec poignée arquée en gris métallisé. Socle en acier hauteur 30 mm, toujours en gris métallisé, avec vis de réglage en hauteur. Serrure à cylindre avec 2 clés.

Coloris:

Décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

Remarque(s):

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu'au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.

Description technique

Largeur	800 mm
Hauteur	1931 mm
Numéro de clé interchangeable individuellement	non
Profondeur	450 mm
Hauteur utile	1851 mm

adaptabilité	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	non
Poids	113 kg
Nombre de tablettes	4
Forme de la poignée	Poignée arquée
Réglage en hauteur au pas	32 mm
Couleurs disponibles	Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Type de produit	Armoires de bureau